

LogiLink®



USB-C™ 20 W PD
Napajalnik

Art. Št.: PA0261



Kompaktni & Močan

Hitro napolnite svoje naprave z 20 W USB-C Power Delivery; je kompakten in lahek za enostavno prenašanje in shranjevanje. Naprave lahko polnite doma, v pisarni ali na poti.



*Specifikacije in slike se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

*Vsa navedena trgovska imena so registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov.





USB-C Zagotavljanje napajanja



20W izhodna moč za večino mobilnih in prenosnih naprav in hitro polnjenje.



Izjemno varen - ima zaščito pred preobremenitvijo, prenapetostjo, previsoko temperaturo, nadtokom in kratkim stikom.



Zaradi kompaktne velikosti je lahek in ga zlahka spravite v torbo za prenosni računalnik ali nahrbtnik. Popoln mobilni pripomoček za potovanja.



Široka združljivost z večino naprav USB-C, kot so pametni telefoni, tablični računalniki in še veliko več.



RoHS
compliant



*Specifikacije in slike se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
*Vsa navedena trgovska imena so registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov.



PA0261



4 052792 063004

Made in China

Hitro polnjenje v kratkem času



Specifikacija:

Vhod	230 V AC 50/60 Hz 0,6 A
Izhod5	V/3 A (15 W), 9 V/2,22 A (20 W), 12 V/1,67 A (20 W) Največja skupna zmogljivost: 20 W
Učinkovitost	Raven VI
Delovna temperatura	0-45 °C
Temperatura shranjevanja	-20-85 °C
Relativna vlažnost	10-80 % (brez kondenzacije)
Vlažnost pri shranjevanju	10-93 % (brez kondenzacije)
Dimenzije	9x5,1x2,6 cm
Teža	59 g



Vsebina paketa:

- " 1x napajalnik USB-C 20W PD
- " 1x uporabniški priročnik

Informacije o paketu:

- " Velikost pakiranja: 138x75x30 mm
- " Teža pakiranja: 0,083 kg
- " Velikost škatle: 335x315x167 mm
- " Karton Q'ty: 40 kosov
- " Teža škatle: 3,82 kg



 Pravilno uporabo funkcije PD je mogoče zagotoviti le v kombinaciji s certificiranimi kablji USB s čipom E-Mark.

*Specifikacije in slike se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
*Vsa navedena trgovska imena so registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov.



PA0261



Made in China