

Power Inverter 600W TE19 24V

Per l'uso mobile di vari dispositivi elettronici tramite connessione 24V



- Per l'uso mobile di dispositivi elettronici tramite connessione 24V
- 2x porte USB per un max. di 3A (in totale) (max. 12V o max. 3A)
- Presa 2x230V
- Converte la tensione della batteria da 24 V CC in una tensione di rete standard da 230 V CA. Per il collegamento di vari dispositivi elettronici come Tablet, smartphone, laptop, console di gioco, TV, lettore DVD / MP3, accessori da campeggio, sistemi di navigazione e molto altro ancora
- Potenza di uscita max. 600 W (continuo) e 1200 W (picco)
- Spegnimento automatico per proteggere la batteria dell'auto
- Protezione da sovraccarico
- Protezione da surriscaldamento tramite ventola integrata

Specifiche tecniche:

- Tensione di ingresso della batteria DC 24V (20,5V & ~29,5V)
- Tensione di uscita: AC 230 V / AC frequenza 50 Hz nominale
- Sinusoide modificata
- Circuito di protezione (sovraccarico CC): fusibile interno 1x35A
- Lunghezza cavo ca. 2x60 cm
- Peso / Dimensioni: 1.2 kg / (L) 19.8 x (W) 15.9 x (H) 7.9cm

Contenuto della confezione:

Invertitore da 600W TE19 24V, istruzioni per l'uso



Numero di articolo 4895

