

## Omvormer 600W TE19 24V

Voor mobiel gebruik van verschillende elektronische apparaten via 24V-aansluiting



- Voor mobiel gebruik van elektronische apparaten via 24V-aansluiting
- 2x USB-poorten met max. 3A (max. 12V of max. 3A)
- 2x 230V stopcontacten met Aan-/Uit-schakelaar
- Converteert 24V DC batterijspanning naar standaard 230V AC netspanning, voor het aansluiten van verschillende elektronische apparaten, zoals Tabletten, smartphones, laptops, gameconsoles, TV, DVD / MP3-speler, campingaccessoires, navigatiesystemen en nog veel meer
- Uitgangsvermogen 600W (max. continu) en 1200W (piek)
- Automatische uitschakeling ter bescherming van de accu van de auto (alarm bij ~20,5V & ~29,5V)
- Beveiliging tegen overbelasting & kortsluiting
- Oververhittingsbeveiliging door ingebouwde ventilator
- Vaste apparaathouder op het apparaat voor veilige bevestiging

### Technische specificaties:

- Ingangsspanning van de batterij DC 24V (20,5V & ~29,5V)
- Uitgangsspanning per stopcontact AC 230V / AC frequentie 50Hz nominaal
- Gemodificeerde sinusgolf
- Circuit bescherming (DC overbelasting): 1x35A interne zekeringen
- Kabellengte 2x 60cm
- Gewicht / Afmetingen: 1.2 kg / (L) 19.8 x (W) 15.9 x (H) 7.9cm

### Inhoud van de verpakking:

Spanningsomvormer 600W TE19 24V, 2x 60cm verbindingkabel, Gebruikersaanwijzing



Artikelnummer 4895

