

Falownik 600 W TE19 24V

Do mobilnego użytku różnych urządzeń elektronicznych poprzez połączenie 24V



- Do mobilnego korzystania z urządzeń elektronicznych za pośrednictwem połączenia 24V
- 2x porty USB z maks. 3A (maks. 12 V lub maks. 3 A)
- 2x 230V bezpieczne gniazda stykowe z wyłącznikiem
- Konwertuje napięcie akumulatora 24V DC na standardowe napięcie sieciowe 230V AC, do podłączania różnych urządzeń elektronicznych, np. Tablety, smartfony, laptopy, konsole do gier,
- Telewizor, odtwarzacz DVD / MP3, akcesoria kempingowe, systemy nawigacji i wiele więcej
- Moc wyjściowa maks. 600W (ciągłe) & 1200W (szczytowe)
- Automatyczne wyłączenie zasilania w celu zabezpieczenia akumulatora samochodowego (alarm przy ~20,5V & ~29,5V)
- Ochrona przed przeciążeniem & zwarcie
- Ochrona przed przegrzaniem dzięki wbudowanej wentylacji
- Naprawiono uchwyt na urządzenie dla bezpiecznego mocowania

Specyfikacje techniczne:

- Napięcie wejściowe akumulatora DC 24V (20,5V & ~29,5V)
- Napięcie wyjściowe na gniazdo AC 230V / AC częstotliwość 50Hz nominalna
- Zmodyfikowana fala sinusoidalna
- Ochrona obwodu (przeciążenie DC): 1x35A wewnętrzne bezpieczniki
- Długość przewodu 2x 60cm
- Waga / Wymiary: 1.2 kg / (L) 19.8 x (W) 15.9 x (H) 7.9cm

Zawartość pakietu:

Falownik 600W TE19 24V, 2x 60cm kabel przyłączeniowy, Instrukcja obsługi



Numer pozycji 4895

