

## Trasmettitore RGB FM FMT 1600BT



- Trasferimento dell' audio all'impianto stereo dell'auto tramite canale FM
- Gamma FM da 87.5 - 108.0 MHz
- Bluetooth V5.0
- Ricarica USB con QC3.0
- Ricarica USB-C PD 20W
- Riproduzione musicale da unità USB fino a 64GB
- Modalità luce colorata RGB
- Chiamata Bluetooth in viva voce
- Tecnologia di cancellazione dell'eco e soppressione del rumore
- Assistente vocale supportato
- Visualizzazione della tensione della batteria dell'automobile

### Specificazioni tecniche:

- Tensione d'ingresso DC 12V ~ 24V
- Versione Bluetooth V 5.0
- Distanza Bluetooth < 10m
- Banda di frequenza 2.4GHz
- Potenza di trasmissione irradiata max. 2,5mW
- Porta per unità USB (🔊) alimentazione ≤ 5V / 1A
- Potenza di uscita porta USB QC3.0 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1,5A
- Potenza di uscita porta USB-C PD 5V / 3.0A, 9V / 2.2A, 12V / 1,66A
- Capacità unità USB Max. 64GB
- Formati audio supportati MP3 / WMA / WAV / FLAC
- Luce RGB rosso, giallo, verde, azzurro, blu, viola, arcobaleno
- Compatibilità assistente vocale Google Assistant, iOS 8, Android 9.0, EMUI 11
- Banda di frequenza FM 87,5 - 108.0 MHz
- Distanza di trasmissione FM < 5m
- Temperatura d'esercizio Da -10 °C fino a 50 °C

### Contenuto della confezione:

Technaxx FMT1600BT, manuale d'istruzioni

Art. N° 4969

