

RGB FM vysilac FMT 1600BT



- Bezdrátový přenos zvuku do stereo systému automobilu pomocí kanálu FM
- Rozsah FM od 87,5-108,0 MHz
- Bluetooth V5.0
- USB nabíjení systémem QC 3.0
- Nabíjení USB-C PD 20 W
- Přehrávání hudby z USB disku až do 64 GB
- Režim barevného světla RGB
- Volání pomocí Bluetooth hands-free
- Technologie potlačení ozvěny a omezení hluku
- Podpora hlasového asistenta
- Zobrazení napětí vozidla

Technické údaje:

- Vstupní napětí DC 12V ~ 24V
- Verze Bluetooth V5.0
- Vzdálenost Bluetooth < 10m
- Frekvenční pásmo 2,4GHz
- Vyzařovaný výkon max. 2,5mW
- Port na USB disk (🎵) výkon ≤ 5V/1A
- Výstupní výkon portu USB QC 3.0 5V/3,0A, 9V/2,0A, 12V/1,5A
- Výstupní výkon portu USB-C PD 5V/3,0A, 9V/2,2A, 12V/1,66A
- Kapacita USB disku Max. 64GB
- Podporované audio formáty MP3/WMA/WAV/FLAC
- Světlo RGB červené, žluté, zelené, nebesky modré, modré, fialové, duhové
- Kompatibilita hlasového asistenta Google Assistant, iOS 8, Android 9.0, EMUI 11
- FM rozsah frekvencí 87,5-108,0MHz
- Vzdálenost přenosu FM < 5 m
- Provozní teplota -10 °C až do 50 °C

Obsah balení:

Technaxx FMT1600BT, návod k obsluze



Art. № 4969

