

Transmisor FM RGB FMT 1600BT



- Transmisión de sonido inalámbrica al sistema estéreo del coche mediante canal FM
- Gama FM de 87,5 - 108,0 MHz
- Bluetooth V5.0.
- Carga USB con QC3.0
- Carga USB-C PD 20W
- Reproducción de música de unidad USB hasta 64 GB
- Modo de luz de color RGB
- Llamadas Bluetooth manos libres
- Tecnología de cancelación de eco y supresión de ruido
- Indicación de voltaje del coche

Especificaciones técnicas:

- Tensión de entrada CC 12V ~ 24V
- Versión Bluetooth V5.0
- Distancia de Bluetooth <10m
- Banda de frecuencia 2,4GHz
- Potencia de transmisión radiada máx. 2,5mW
- Alimentación de puerto de unidad USB (♫) ≤5V/ 1A
- Alimentación de salida puerto USB QC3.0 5V/3,0A, 9V/2,0A, 12V/1,5A
- Alimentación de salida puerto USB-C PD 5V/3,0A, 9V/2,2A, 12V/1,66A
- Capacidad de unidad USB Máx. 64GB
- Formato de audio soportado MP3 / WMA / WAV / FLAC
- Luz RGB rojo, amarillo, verde, azul cielo, azul, púrpura, arco iris
- Compatibilidad con asistente de voz Google Assistant, iOS 8, Android 9.0, EMUI 11
- Gama de frecuencia FM 87,5-108,0MHz
- Distancia de transmisión FM <5 m
- Temperatura operativa -10°C hasta 50°C

Contenido del paquete:

Technaxx FMT1600BT, manual del usuario

Art. Nº 4969

