

Nadajnik RGB FM FMT 1600BT



- Bezprzewodowa transmisja dźwięku do samochodowego zestawu stereo przez kanał FM
- Zakres FM: Od 87,5 do 108,0 MHz
- Bluetooth V5.0
- Ładowanie przez USB za pomocą złącza QC3.0
- Ładowanie przez USB-C PD 20W
- Odtwarzanie nośników USB do 64GB
- Tryb kolorowego światła RGB
- Rozmowy przez Bluetooth w trybie głośnomówiącym
- Technologia eliminacji echa i tłumienia szumów
- Obsługa asystenta głosowego
- Wskaźnik napięcia akumulatora samochodowego

Specyfikacje techniczne:

- Napięcie wejściowe DC 12V ~ 24V
- Wersja Bluetooth V 5.0
- Zasięg Bluetooth < 10m
- Pasmo częstotliwości 2,4GHz
- Promieniowana moc transmisji maks. 2,5mW
- Zasilanie portu napędu USB (♪) ≤ 5V/1A
- Moc wyjściowa portu USB QC3.0 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1.5A
- Moc wyjściowa portu USB-C PD 5V / 3.0A, 9V / 2.2A, 12V / 1.66A
- Pojemność napędu USB Maks. 64GB
- Obsługiwane formaty audio MP3/WMA/ WAV/FLAC
- Światło RGB czerwony, żółty, zielony, błękitny, niebieski, fioletowy, tęczy
- Kompatybilność asystenta głosowego Google Assistant, iOS 8, Android 9.0, EMUI 11
- Zakres częstotliwości FM 87,5 - 108,0 MHz
- Zasięg transmisji FM < 5m
- Temperatura pracy -10°C do 50°C

Zawartość pakietu:

Technaxx FMT1600BT, Instrukcja obsługi

Art. № 4969

