

Transmetteur FM RGB FMT 1600BT



- Transmission audio sans fil au système stéréo de voiture par le canal FM
- Bande FM 87.5 - 108.0 MHz
- Bluetooth V5.0
- Charge USB avec QC3.0
- Charge USB-C PD 20W
- Écoute de musique avec stockage jusqu'à 64 Go sur clé USB
- Mode colorimétrique RGB
- Appel mains libres avec Bluetooth
- Technologie de suppression de l'écho et du bruit de fond
- Fonction d'assistance vocale
- Affichage de la tension de la batterie

Caractéristiques techniques:

- Tension d'entrée DC 12V ~ 24V
- Version Bluetooth V 5.0
- Portée Bluetooth < 10m
- Bande de fréquences 2.4GHz /
- Puissance de transmission rayonnée 2.5mW max.
- Alimentation de port pour clé USB (🎵) ≤ 5V / 1A
- Puissance de sortie de port USB QC3.0 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1.5A
- Puissance de sortie de port USB-C PD 5V / 3.0A, 9V / 2.2A, 12V / 1.66A
- Capacité de clé USB Max. 64Go
- Formats audio pris en charge MP3 / WMA / WAV / FLAC
- Éclairage RGB rouge, jaune, vert, bleu ciel, bleu, violet, multicolore
- Compatibilité d'assistant vocal Google Assistant, iOS 8, Android 9.0, EMUI 11
- Bande de fréquences FM 87.5 - 108.0MHz
- Distance de transmission FM < 5 m
- Température de fonctionnement -10 °C à 50 °C

Contenu de la livraison:

Technaxx FMT1600BT, manuel d'utilisation

Art. N° 4969

