

## RGB FM Transmitter FMT 1600BT



- Draadloze audiotransmissie naar geluidssysteem in auto via FM-kanaal
- FM bereik van 87,5 - 108,0 MHz
- Bluetooth V5.0
- USB laden met QC3.0
- USB-C PD 20W opladen
- USB-disk muziek afspelen tot 64 GB
- RGB-lichtmodus
- Handsfree Bluetooth bellen
- Echo- en ruisonderdrukking technologie
- Met spraakassistent
- Auto spanningsweergave

### Technische specificaties:

- Ingangsspanning DC 12V ~ 24V
- Bluetoothversie V 5,0
- Bluetooth-bereik < 10m
- Frequentieband 2,4GHz
- Uitgestraald transmissievermogen max. 2,5mW
- USB-disk aansluiting (🎵) stroom ≤ 5V / 1A
- USB QC3.0 poort uitgangsvermogen 5V / 3,0A, 9V / 2,0A, 12V / 1,5A
- USB-C PD poort uitgangsvermogen 5V / 3,0A, 9V / 2,2A, 12V / 1,66A
- USB-disk capaciteit Max. 64GB
- Ondersteunde audioformaten MP3 / WMA / WAV / FLAC
- RGB-lampje rood, geel, groen, helblauw, blauw, paars, regenboog
- Spraakassistent compatibiliteit Google Assistant, iOS 8, Android 9,0, EMUI 11
- FM-frequentiebereik 87,5 - 108,0MHz
- FM-transmissiebereik < 5 m
- Bedrijfstemperatuur -10 °C tot 50 °C

### Inhoud van verpakking:

Technaxx FMT1600BT, gebruiksaanwijzing

Art. N° 4969

