

Proiettore FullHD 1080p TX-177



Proiettore 1080p nativo con lettore multimediale

Dimensione proiezione da 50" a 200"

Altoparlante da 3 watt integrato

Regolazione messa a fuoco manuale

Ciclo di vita LED lungo 40.000 ore

Possibilità di connessione con Computer/Notebook, Tablet,

Smartphone e console da Gaming via AV, VGA, o HDMI

Riproduzione di Video, Foto e File Audio da USB, SD o hard disk esterno

Utilizzabile con Telecomando

Specificazioni tecniche:

- Tecnica di proiezione: Sistema di proiezione LCD LED
- Lente: Lente ottica multichip da rivestimento composito
- Alimentazione: CA 100 - 240V~, 50/60Hz
- Consumo proiettore / luminosità: 70 Watt / 15.000 Lumen
- Consumo energetico in standby: 1,3 Watt
- Dimensione / distanza proiezione: 50" - 200" / 1,6 - 6,2m
- Rapporto contrasto / colori display: 1500:1 / 16,7M
- Temperatura colore lampada / ciclo di vita: 9000 K / 40.000 ore
- Correzione della distorsione trapezoidale: Ottica ±15° (orizzontale)
- Porte segnale:
 - Ingresso AV (1. OVp-p +/-5%, 480i, 576i)
 - Ingresso VGA (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
 - Ingresso HDMI (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
 - Uscita AUX (3,5mm)
- Risoluzione nativa: 1920 x 1080 pixel
- Rapporto di aspetto dell'immagine: 4:3 / 16:9 / Auto
- Altoparlante audio: 3 Watt
- USB / scheda SD / formato hard disk esterno:
 - Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, RM, AVI, RMVB, MOV, MKV, FLV, VOB, MPG, ASF
 - Musica: WMA, MP3, M4A(AAC)
 - Foto: JPEG, BMP, PNG, GIF
- USB / scheda SD: Max. 1 TB
- Hard disk esterno: Max. 2 TB
- Alimentazione USB per dispositivi esterni: 5 V, 0,5 A (max.)
- Peso / Dimensioni: 1360 g / (L) 23,4 x (P) 18,7 x (H) 9,6 cm

Compatibilità:

Videocamera digitale, TV-Box, PC/Notebook, Smartphone, Console da gaming, Dispositivo-USB, scheda SD, hard disk esterno, Amplificatore

Contenuto della confezione:

Technaxx® Proiettore FullHD 1080p TX-177, cavo segnale AV, telecomando (2x AAA incluse), cavo HDMI, cavo di alimentazione, manuale d'istruzione



Numero di articolo 4971

