

FullHD 1080p Beamer TX-177



Projektor s nativním 1080p a multimediálním přehrávačem
Velikost projekce od 50" do 200"
Integrovaný 3wattový reproduktor
Ruční nastavení zaostření
Dlouhá životnost LED, až 40 000 hodin
Lze připojit k počítači/notebooku, tabletu, chytrému telefonu a herním konzolám pomocí AV, VGA nebo HDMI
Přehrává videa, fotografie a audio soubory z USB, SD karty nebo externího hard disku
Lze používat s dálkovým ovládáním

Technické údaje:

- Projekční technologie: Projekční systém LCD LED
- Objektiv: Vícečipová optická čočka s kompozitním povlakem
- Napájení: AC 100-240 V~, 50/60 Hz
- Spotřeba / jas projektoru: 70 Watt / 15000 Lumenů
- Spotřeba v pohotovostním režimu: 1,3 Wattů
- Velikost / vzdálenost projekce: 50"-200" / 1,6 - 6,2 m
- Kontrastní poměr / Barvy displeje: 1500:1 / 16,7 M
- Lampa barevná teplota/životnost: 9000 K / 40000 hodin
- Korekce lichoběžníkového zkreslení: Optické ±15 ° (horizontální)
- Signálové porty:
 - Vstup AV (1. OVp-p +/-5 %, 480i, 576i)
 - Vstup VGA (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
 - Vstup HDMI (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
 - Výstup AUX (3,5 mm)
- Nativní rozlišení: 1920 x 1080 pixelů
- Poměr stran: 4:3 / 16:9 / Automatický
- Reproduktor: 3 Wattů
- Formáty USB / SD karta / externí hard disku:
 - Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, RM, AVI, RMVB, MOV, MKV, FLV, VOB, MPG, ASF
 - Hudba: WMA, MP3, M4A (AAC)
 - Fotografie: JPEG, BMP, PNG, GIF
- USB / SD karta: Max. 1 TB
- Externí hard disk: Max. 2 TB
- USB zdroj elektrické energie: 5 V, 0,5 A (Max.)
- Hmotnost / Rozměry: 1360 g / (L) 23,4 x (W) 18,7 x (H) 9,6 cm

Kompatibilita:

Digitální fotoaparát, TV Box, PC / Notebook, chytrý telefon, herní konzole, USB zařízení, SD karta, externí hard disk, zesilovač

Obsah balení:

Technaxx® FullHD 1080p Beamer TX-177,
 AV signální kabel, dálkové ovládání (2x AAA součásti balení),
 kabel HDMI, napájecí kabel, návod k obsluze

Číslo položky 4971

