

Proyector FullHD 1080p TX-I77



Proyector nativo 1080p con reproductor multimedia
Tamaño de proyección de 50" a 200"
Altavoz integrado de 3 vatios
Ajuste de foco manual
Larga duración del LED 40.000 horas
Conectable con ordenador/portátil, tableta, teléfono y consolas mediante AV, VGA o HDMI
Reproducción de archivos de video, foto y audio desde USB, SD o disco duro externo
Puede usarse con mando a distancia

Especificaciones técnicas:

- Técnica de proyección: Sistema de proyección LCD LED
- Lente: Lente óptica con recubrimiento compuesto multichip
- Alimentación: CA 100-240V~, 50/60Hz
- Consumo del proyector / brillo: 70 vatios / 15000 lumen
- Consumo de energía en espera: 1,3 vatios
- Tamaño de proyección / distancia: 50" - 200" / 1,6 - 6,2 m
- Relación de contraste / Colores mostrados: 1500:1 / 16,7M
- Temperatura de color de luz / vida útil: 9000 K / 40000 horas
- Corrección trapezoidal: Óptico ±15° (horizontal)
- Puertos de señal:
 - Entrada AV (1, OVp-p +/-5%, 480i, 576i)
 - Entrada VGA (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
 - Entrada HDMI (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
 - Salida AUX (3,5 mm)
- Resolución nativa: 1920 x 1080 píxeles
- Relación de aspecto: 4:3 / 16:9 / Auto
- Altavoz audio: 3 vatios
- Formato USB / tarjeta SD / disco duro externo:
 - Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, RM, AVI, RMVB, MOV, MKV, FLV, VOB, MPG, ASF
 - Música: WMA, MP3, M4A(AAC)
 - Foto: JPEG, BMP, PNG, GIF
- USB / tarjeta SD: Máx. 1 TB
- Disco duro externo: Máx. 2 TB
- Alimentación USB: 5 V, 0,5 A (Máx.)
- Peso / Dimensiones: 1360 g / (L) 23,4 x (P) 18,7 x (A) 9,6 cm

Compatibilidad:

Cámara digital, caja de TV, PC / portátil, teléfono, consola de videojuegos, dispositivo USB, tarjeta SD, disco duro externo, amplificador

Contenido del paquete:

Technaxx[®] Proyector FullHD 1080p TX-177,
 cable de señal AV, mando a distancia (2x AAA incluidas),
 cable HDMI, cable de alimentación, manual del usuario

Número de artículo 4971

