

FullHD 1080p Projector TX-177



Projektor z odtwarzaczem multimedialnym o natywnej rozdzielczości 1080p

Rozmiar projekcji od 50" do 200"

Wbudowany głośnik 3W

Ręczna regulacja ostrości

Długi czas życia LED - 40 000 godzin

Możliwość połączenia z komputerem / notebookiem, tabletem, smartfonem i konsolami do gier za pośrednictwem AV, VGA lub HDMI

Odtwarzanie plików wideo, zdjęć i audio z USB, SD lub zewnętrznego twardego dysku

Można używać z pilotem

Specyfikacje techniczne:

- Technika projekcyjna: System projekcyjny LCD LED
- Obiektyw: Obiektyw z wielokładową powłoką kompozytową
- Zasilanie: AC 100 - 240V~, 50/60Hz
- Zużycie energii/jasność projektora: 70 Watt / 15000 Lumen
- Pobór mocy w trybie czuwania: 1,3 Watt
- Rozmiar projekcji/odległość: 50" - 200" / 1.6 - 6.2 m
- Kontrast/Kolory wyświetlania: 1500:1 / 16,7 M
- Temperatura koloru lampy / żywotność: 9000 K / 40000 godzin
- Korekcja trapezowa: Optyczna $\pm 15^\circ$ (w poziomie)
- Porty sygnałów:
 - Wejście AV 1. OVp-p $\pm 5\%$, 480i, 576i)
 - Wejście VGA (480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p)
 - Wejście HDMI (480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p)
 - Wyjście AUX (3,5mm)
- Rozdzielczość natywna: 1920 x 1080 pikseli
- Współczynnik proporcji: 4:3 / 16:9 / Auto
- Głośnik audio: 3 Watt
- USB / karta SD / zewnętrzny dysk twardy formaty:
 - Wideo: MPEG1, MPEG2, MPEG4, RM, AVI, RMVB, MOV, MKV, FLV, VOB, MPG, ASF
 - Muzyka: WMA, MP3, M4A(AAC)
 - Zdjęcia: JPEG, BMP, PNG, GIF
- USB / karta SD: Maks. 1 TB
- Zewnętrzny dysk twardy: Maks. 2 TB
- Wejście zasilania prądem stałym USB: 5V, 0,5A (Maks.)
- Ciężar / Wymiary: 1360 g / (D) x 23,4 (SZ) x 18,7 (W) 9,6 cm

Zgodność:

Kamera cyfrowa, dekodery, PC / notebook, smartfon, konsola do gier, urządzenie USB / karta SD, zewnętrzny dysk twardy, wzmacniacz

Zawartość pakietu:

Technaxx® Projektor FullHD 1080p TX-177,
kabel sygnałowy AV, pilot (2x AAA w zestawie),
kabel HDMI, kabel zasilający, instrukcja obsługi



Numer pozycji 4971

