

FullHD 1080p Projector TX-177



Native 1080p miniprojector met multimediaspeler
Projectiegrootte van 50 inch tot 200 inch
Geïntegreerde 3 Wattluidspreker
Handmatige scherpstelling
Lange LED- levensduur van 40.000 uur
Aan te sluiten op een computer/notebook, tablet, smartphone en spelconsole via AV, VGA of HDMI
Afspelen van video-, foto- en audiobestanden vanaf USB, SD of externe harde schijf
Voorzien van een afstandsbediening

Technische specificaties:

- Projectietechniek: LCD LED projectiesysteem
- Lens: Multichip composite coating optische lens
- Stroom: AC 100 - 240 V~, 50/60 Hz
- Energieverbruik / helderheid: 70 Watt / 15000 Lumen
- Energieverbruik in standby: 1,3 Watt
- Projectiegrootte / -afstand: 50" - 200" / 1.6 - 6.2 m
- Contrastverhouding / Schermkleuren: 1500:1 / 16,7 M
- Kleurtemperatuur / levensduur lamp: 9000 K / 40000 uur
- Trapeziumcorrectie: Optisch ±15° (horizontaal)
- Signaalpoorten:
 - AV-ingang (1. OVp-p +/-5%, 480i, 576i)
 - VGA ingang (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
 - HDMI ingang (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
 - AUX uitgang (3,5 mm)
- Native resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Beeldverhouding: 4:3 / 16:9 / Auto
- Luidspreker: 3 Watt
- USB / SD-kaart / externe harde schijf formaat:
 - Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, RM, AVI, RMVB, MOV, MKV, FLV, VOB, MPG, ASF
 - Muziek: WMA, MP3, M4A(AAC)
 - Foto: JPEG, BMP, PNG, GIF
- USB / SD-kaart: Max. 1 TB
- Externe harde schijf: Max. 2 TB
- USB Stroomvoorziening: 5 V, 0,5 A (Max.)
- Gewicht / Afmetingen: 1360 g / (L) 23,4 x (B) 18,7 x (H) 9,6 cm

Compatibiliteit

Digitale camera, TV-box, PC / Notebook, smartphone, spelconsole, USB-apparaat, SD-kaart, externe harde schijf, versterker

Inhoud van verpakking

Technaxx® FullHD 1080p Projector TX-177, AV signaal kabel, Afstandsbediening (2x AAA meegeleverd), HDMI kabel, Stroomkabel, Gebruiksaanwijzing

Artikelnummer 4971

