


Altoparlante Bluetooth impermeabile con vivavoce BT-X60



Altoparlante galleggiante protetto dall'acqua Bluetooth V5.0
Vivavoce con microfono integrato
Luce LED in bianco, rosso, verde e blu
Altoparlante mono con 8W
Autonomia fino a 8 ore
Ideale per piscina, mare, vasca da bagno e lago

Specificazioni tecniche:

- Classe di protezione IP67
- Bluetooth V5.0
- Vivavoce con microfono integrato
- Portata di trasmissione fino a 10m
- Protocollo di trasmissione BT A2DP, HSP, HFP, AVRCP
- Luce LED (WRGB)
- Altoparlante da 8 W
- Impedenza 4Ω
- Batteria agli ioni di litio da 2000 mAh 3,7 V
- Alimentazione 5V DC / presa di ricarica USB-C
- Autonomia fino a 8 ore
- Tempo di carica: 2-3 ore
- Temperatura di esercizio/stoccaggio da 5°C a 45°C
- Materiale ABS, PC, silicone
- Peso del dispositivo: ca. 730 g
- Dimensioni del dispositivo: ca. 13,5 (L) x 13,5 (L) x 15 (A) cm

Contenuto della confezione: MusicMan[®] BT-X60,
cavo di ricarica USB-C, manuale d'istruzione

Art. N° 4970

