

Cargador de baterías 10A con compresor TX-193



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111255863



- Corriente de carga máx. 10A
- Carga baterías AGM, húmedas y de gel
- Reconocimiento automático de baterías de 12V y 6V
- Corriente de carga de 1A a 10A
- Protección contra cortocircuitos, inversión de polaridad, sobrecalentamiento y sobrecarga
- Compresor de hasta 8 bares
- Desconexión automática al alcanzar la presión ajustada
- Varios adaptadores incluidos, (bicicleta, aguja de bola, etc.)

Especificaciones técnicas

- Pantalla LC con indicadores de corriente de carga/tipo de batería, tensión y presión.
- Tensión de entrada 230V 50Hz
- Corriente de carga: 1,3,5 y 10A
- Carga baterías AGM, húmedas y de gel
- Cable de alimentación de unos 180 cm
- Cable de carga de unos 180 cm
- Manguera de aire de unos 300 cm (estirada)
- Salida USB-A con un máximo de 5V, 2,4A
- Salida USB-C con 5-12V hasta 18W de potencia
- Luz LED

Contenido del paquete:

Cargador de baterías de 10A con compresor TX-193, manual de usuario, juego de adaptadores, manguera de aire comprimido adaptador de válvula de 90°

Item No. 4999

