

# 10A acculader met compressor TX-193



Type Approved  
Safety  
Regular Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 1111255863



- Laadstroom max. 10A
- Laadt AGM, natte en gel accu's
- Automatische herkenning van 12V en 6V batterijen
- Laadstroom van 1A tot 10A
- Beveiliging tegen kortsluiting, polariteitsomkering, oververhitting en overbelasting
- Compressor tot 8 bar
- Automatische uitschakeling wanneer de ingestelde druk wordt bereikt
- Verschillende adapters inbegrepen, (fiets, kogeldruk, enz.)

#### Technische specificaties:

- LC-display met indicatoren voor laadstroom/accutype, spanning en druk
- Ingangsspanning 230V 50Hz
- Laadstroom: 1,3,5 en 10A
- Laadt AGM, natte en gel accu's
- Netsnoer ca. 180cm
- Opladkabel ca. 180cm
- Lucht slang ca. 300cm (gestrekt)
- USB-A-uitgang met max. 5V, 2,4A
- USB-C uitgang met 5-12V tot 18W vermogen
- LED-licht

#### Inhoud van verpakking:

10A acculader met compressor TX-193, handleiding, adapterset, persluftslang 90° ventieladapter



Item No. 4999

