

Chargeur de batterie 10A avec compresseur TX-193



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 111255863



- Courant de charge max. 10A
- Charge les batteries AGM, humides (inondées) et au gel
- Reconnaissance automatique des batteries 12V et 6V
- Courant de charge de 1A à 10A
- Protection contre les courts-circuits, l'inversion de polarité, la surchauffe et la surcharge
- Compresseur jusqu'à 8 bar
- Arrêt automatique lorsque la pression réglée est atteinte
- Différents adaptateurs fournis (vélo, aiguille de balle, etc.)

Caractéristiques techniques

- Écran LCD avec affichage du courant de charge/type de batterie, de la tension et de la pression
- Tension d'entrée 230V 50Hz
- Courant de charge : 1,3,5 et 10A
- Charge les batteries AGM, humides et au gel
- Câble d'alimentation env. 180cm
- Câble de charge env. 180cm
- Tuyau d'air comprimé env. 300cm (étiré)
- Sortie USB-A avec max. 5V, 2,4A
- Sortie USB-C avec 5-12V jusqu'à 18W de puissance
- Lumière LED

Contenu de la livraison:

Chargeur de batterie 10A avec compresseur TX-193, manuel d'utilisation, jeu d'adaptateurs, tuyau d'air comprimé, adaptateur de valve 90°

Item No. 4999

