

Ładowarka do akumulatorów 10A z kompresorem TX-193



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111255863



- Prąd ładowania maks. 10 A
- Ładuje akumulatory AGM, mokre i żelowe
- Automagiczne rozpoznawanie akumulatorów 12V i 6V
- Prąd ładowania od 1A do 10A
- Zabezpieczenie przed zwarcieniem, odwrotną polaryzacją, przegrzaniem i przeładowaniem
- Sprężarka o ciśnieniu do 8 barów
- Automagiczne odcięcie po osiągnięciu ustawionego ciśnienia

Specyfikacje techniczne:

- W zestawie różne adaptery (rowerowy, kulowy, igła itp.)
- Wyświetlacz LCD ze wskaźnikami prądu ładowania/typu akumulatora, napięcia i ciśnienia
- Napięcie wejściowe 230V 50Hz
- Prąd ładowania: 1,3,5 i 10A
- Ładuje akumulatory AGM, mokre i żelowe
- Kabel zasilający o długości ok. 180 cm
- Kabel do ładowania o długości ok. 180 cm
- Wąż powietrzny o długości ok. 300 cm (rozciągnięty)
- Wyjście USB-A o maks. napięciu 5V, 2,4A
- Wyjście USB-C o napięciu 5-12 V i mocy do 18 W
- Oświetlenie LED

Zawartość pakietu:

Ładowarka akumulatorów 10A z kompresorem TX-193, instrukcja obsługi, zestaw adapterów, wąż sprężonego powietrza z zaworem 90°

Item No. 4999

