

Caricabatterie 10A con compressore TX-193



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 111255863



- Corrente di carica max. 10A
- Carica le batterie AGM, ad umido e al gel
- Riconoscimento automatico delle batterie da 12 e 6 V
- Corrente di carica da 1A a 10A
- Protezione da cortocircuito, inversione di polarità, surriscaldamento e sovraccarico
- Compressore fino a 8 bar
- Spegnimento automatico al raggiungimento della pressione impostata
- Sono inclusi vari adattatori (bicicletta, ago a sfera, ecc.)

Specificazioni tecniche:

- Display LC con indicatori di corrente di carica/tipo di batteria, tensione e pressione.
- Tensione d'ingresso 230V 50Hz
- Corrente di carica: 1, 3, 5 e 10A
- Carica le batterie AGM, ad umido e al gel
- Cavo di alimentazione di circa 180 cm
- Cavo di ricarica di circa 180 cm
- Tubo dell'aria di circa 300 cm (allungato)
- Uscita USB-A con max. 5 V, 2,4 A
- Uscita USB-C con potenza da 5-12 V fino a 18 W
- Luce LED

Contenuto della confezione:

Caricabatterie da 10A con compressore TX-193, manuale d'uso, set di adattatori, adattatore per tubo dell'aria compressa con valvola a 90°

Item No. 4999

