


Solární balkonová elektrárna 300W TX-212

Jednoduchý a užitečný solární systém pro snížení spotřeby energie

-  Plug and Play
-  300W Měníč
-  325W Solární panel
-  5m Připojovací kabel
-  Vysoký bezpečnostní standard
-  Systém v síti





- Instalace na plochou střechu, terasu, balkon, plot a mnoho dalších možností
- Snadná instalace: zapojte, jděte, šetřte energii
- Lehký a kompaktní mikroinverter
- Vhodné pro přívod elektřiny do domovní sítě 230V
- Maximální napájecí výkon střídače 300W
- Ideální pro pokrytí základního zatížení během dne u vás doma
- Sledování MPP pro optimální zásobování
- Vyhovuje VDE



Technické údaje:
 Solární panel: Monokrystalické
 • Připojení kabelů: MC4
 • Maximální výkon: 325W
 • Provozní napětí: 31,60 V
 • Provozní proud: 10,29 A
 • Účinnost modulu: 22,70%
 • Maximální systémové napětí: 1000V
 • Provozní teplota: -40°C ~ +85°C
Mikroměníč 300W
 • Jmenovitý výstupní výkon: 300VA
 • Jmenovitý výstupní proud: 1,3A
 • Jmenovité výstupní napětí: 230V
 • Provozní teplota: -40°C - +65°C
 • Hmotnost / rozměry (celkem): 20kg / 155,5 x 103,8 x 5cm

Obsah balení: 1x FV mikroměníč 300W, 1x solární modul 325W, 1x adaptér do zásuvky Betteri, 1x koncovka AC vstupu, 1x 5m připojovací kabel, 1x uživatelská příručka

Příslušenství: Balkonový držák TX-227

Výnos:

Výkon balkonové elektrárny
300 až 325 wattů
Ø max. výnos elektřiny / rok
270 až 290 kWh
Ø max. výnos energie / den
0,74 až 0,79 kWh

Číslo položki: 5021

