

# Zonn balkon elektriciteitscentrale 300W TX-212

Eenvoudig en nuttig zonn systeem om uw energieverbruik te verminderen



Plug and Play



300W Omvormer

325W Zonnepaneel

5m Aansluitkabel

Hoge veiligheidsnorm

Op net systeem



- Montage op plat dak, terras, balkon, schutting en vele andere mogelijkheden
- Eenvoudige installatie: aansluiten, gaan, stroom besparen
- Lichtgewicht en compacte micro-omvormer
- Geschikt voor het terugleveren van elektriciteit aan het 230V huisnet
- Maximaal terugleververmogen van de omvormer 300W
- Ideaal voor het afdekken van de basislast overdag in huis
- MPP-tracking voor optimale teruglevering
- VDE-compatibel

## Technische specificaties:

Zonnepaneel: Monokristallijn

- Kabelaansluiting: MC4
- Max. vermogen: 325W
- Bedrijfsspanning: 31,60V
- Werkende stroom: 10,29A
- Module-efficiëntie: 22,70%
- Max. systeemspanning: 1000V
- Werkende temperatuur: -40°C ~ +85°C

Micro-omschakelaar 300W

- Nominale uitgangsvermogen: 300VA
- Nominale uitgangsstroom: 1.3A
- Nominale uitgangsspanning: 230V
- Bedrijfstemperatuur: -40°C - +65°C
- Gewicht / Afmetingen (totaal): 20kg / 155,5 x 103,8 x 5cm

**Inhoud van verpakking:** 1x PV Micro Omvormer 300W, 1x Zonnepaneel 325W, 1x Betteri stopcontact adapter, 1x AC ingang eindkap, 1x 5m aansluitkabel, 1x gebruikershandleiding

Accessoires: TX-227 balkonbeugel

## Opbrengst:

Vermogen balkoncentrale
300 tot 325 watt
Ø max. elektriciteitsopbrengst / jaar
270 tot 290 kWh
Ø max. stroomopbrengst / dag
0,74 tot 0,79 kWh



Artikelnummer: 5021

