

12V 10W solární nabíječka TX-209



Solární proudová nabíječka, vhodná pro 12V baterie automobilů, motocyklů, obytných přívěsů, traktorů atd. Kompaktní provedení s přísavkami pro montáž na sklo. Vestavěná dioda zabraňující zpětnému proudu v noci. Se svorkami na baterii a 12V zástrčkou do zapalovače cigaret.

Technické údaje:

- Maximální výkon: 10 W
- Napětí naprázdno (Voc): 22,41 V
- Pracovní napětí (Vop): 17,9 V
- Pracovní proud (Iop): 0,56 A
- Zkratový proud (Isc): 0,61 A
- Výstupní tolerance $\pm 3 \%$
- Provozní teplota: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- Typ zástrčky: Zástrčka SAE pro adaptérový kabel baterie nebo zapalovač cigaret
- Hmotnost / rozměry zařízení: 0,5 kg / 37,5 x 25,3 x 1,5 cm

Obsah balení:

Technaxx 12V 10W solární nabíječka TX-209, 4x přísavka, adaptér s klipem na baterii, adaptér do zapalovače cigaret, návod k obsluze



Article-No. 5018

