


# 12V 10W Zonne druppellader TX-209



Zonne druppellader, geschikt voor 12V accu's van auto's, motoren, bestelwagens, tractoren, etc.

Compact ontwerp met zuignappen voor bevestiging aan glas

Ingebouwde diode om tegenstroom 's nachts te voorkomen

Met accupolen en 12V sigarettenaansteekstekker

#### Technische specificaties:

- Maximaal vermogen: 10 W
- Open circuit spanning (Voc): 22,41 V
- Bedrijfsspanning (Vop): 17,9 V
- Bedrijfsstroom (Iop): 0,56 A
- Kortsluitstroom (Isc): 0,61 A
- Uitgangsfwijking  $\pm 3\%$
- Werktemperatuur:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- Type stekker: SAE-stekker voor accu adapterkabel of sigarettenaansteekadapter
- Gewicht / grootte apparaat: 0,5 kg / 37,5 x 25,3 x 1,5 cm

#### Inhoud van verpakking:

Technaxx 12V 10W TX-209 Zonne druppellader, 4 zuignappen, adapter voor accumontage, adapter voor sigarettenaansteek, gebruikershandleiding



Article-No. 5018

