


Caricabatterie solare 12V da 10W TX-209



Caricabatterie solare di mantenimento, adatto alle batterie da 12 V di auto, moto, caravan, trattori, ecc. Design compatto con ventose per il montaggio su vetro. Diodo incorporato per prevenire l'inversione di corrente durante la notte. Con morsetti per batteria e spina accendisigari da 12 V

Specificazioni tecniche:

- Potenza massima: 10W
- Tensione a circuito aperto (Voc): 22,41V
- Tensione di lavoro (Vop): 17,9V
- Corrente di lavoro (Iop): 0,56A
- Corrente di cortocircuito (Isc): 0,61A
- Tolleranza in uscita $\pm 3\%$
- Temperatura di esercizio: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- Tipo di spina: Spina SAE per cavo adattatore Adattatore per batteria o sigaretta
- Peso e dimensioni del dispositivo:
0,5 kg / 37,5 x 25,3 x 1,5 cm

Contenuto della confezione:

Technaxx Caricabatterie solare 12V da 10W TX-209, 4 ventose, adattatore per batteria, adattatore per accendisigari, manuale di istruzioni



Article-No. 5018

