

# Balkoncentrale beugel Pro 300W TX-227

## Universele beugel voor zonnepanelen



 **Statisch getest**



- Eenvoudige montage
- Gemaakt in Duitsland
- DGS gecertificeerd
- Statisch geteste beugel
- 3 montagemogelijkheden (balkon (rond+vierkant), vrijstaand, wandmontage)
- 3 instelbare montagehoek (30°, 35°, 40°)
- Hoogwaardig 6mm aluminium profiel

#### Technische specificaties:

- Max. sneeuwbelasting: 158kg/m<sup>2</sup> (sneeuwzone 2; Duitsland)
- Max. windkracht: 25m/s (windzone 2; Duitsland)
- Materiaal: Aluminium (EN AW-6060)

#### Afmetingen:

- Alu-profiel (lang) (LxBxH) 105 x 6 x 4cm (6mm)
- Alu-profiel (kort) (LxBxH) 95 x 6 x 4cm (6mm)
- Alu-profiel (hoek) (LxBxH) 51 x 4 x 4cm (4mm)
- Alu-U-profiel (LxBxH) 12 x 6 x 6cm (5mm)
- Opgebouwd (LxBxH) 95 x 6 x 51cm
- Gewicht: 8,2kg

#### Compatibiliteit:

Afstand tussen TX-213, TX-212 of modulegaten: 91,5-100cm

#### Inhoud van verpakking:

2x Alu-profiel (lang), 2x Alu-profiel (kort), 2x Alu-profiel (hoek), 4x Alu-U-profiel, 4x Afstandsring (60x120x5mm), 20x Zeskantmoer M8, 4x Rubber strip (2mm 120x140mm), 4x Pannenkopschroeven M8 x20, 8x Vleugelmoer M8

Artikelnummer: 5039

