

FullHD Dual Dashcam TX-185



- Risoluzione**
- MicroSD fino a 32GB**
- Angolo di visualizzazione**
- Registrazione in loop**
- G-Sensor**
- Display**

MicroSD
not included
nicht
enthalten



- Dual Dashcam con camera anteriore (1080p, interpolata) e interna (480p)
- Camera anteriore con angolo di visione di 120°; obiettivo grandangolare
- Registrazione video simultanea dalla camera anteriore e da quella interna
- La camera anteriore e quella interna possono essere ruotate indipendentemente l'una dall'altra
- La camera interna ha 3 LED ad infrarossi aggiuntivi per una migliore visione notturna
- Supporto per scheda MicroSD, fino a 32GB (non inclusa)
- Riproduzione multimediale
- Rilevamento del movimento
- Monitoraggio del parcheggio
- Registrazione video con audio grazie al microfono integrato

Specificazioni tecniche:

- Modalità di funzionamento: Video / Immagine / Riproduzione
- Sensore d'immagine della videocamera anteriore: CMOS 1MP, 1/4"
- Sensore d'immagine della videocamera interna: 0,3MP, 1/6" VGA
- Risoluzione dello schermo: 320x240 pixel
- Risoluzione video anteriore: 1080P (FHD1920x1080, interpolato), 720P (HD1280x720)
- Risoluzione video interna: VGA (640x480)
- Risoluzione dell'immagine videocamera anteriore / interna: 1MP (1280x960), 2MP (1920x1080, interpolato), 5MP (2592x1944, interpolato), 8MP (3264x2448, interpolato) / 0.3MP (640x480)
- Tensione di esercizio: CC5V / 1A
- Batteria integrata ricaricabile agli ioni di litio 3,7V 200mAh
- Adattatore di alimentazione: Ingresso: CC12-24V; Uscita: CC 5V / 1A
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 3,5m
- Materiali: ABS
- Lingua: EN, FR, DE, ES, IT, PL, CZ, NL, PO
- Dimensione / peso del prodotto: 10,5 (L) x 7,0 (L) x 4,5cm (A) / 80g



Contenuto della confezione:

Technaxx FullHD Dual Dashcam TX-185, supporto ventosa finestra, piastra di supporto, cavo di alimentazione 12-24V, Manuale d'istruzione

Numero di articolo 4986

