



WATERPROOF V 1500

26/45W 830/840 IP66

Objevte naše nové technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější LED technologií nabízíme energeticky účinné a funkční řešení osvětlení pro vnitřní a venkovní oblast. Od osvětlení do vlhkých prostor až po halové zářiče – naše vysoce hodnotné produkty přesvědčí funkcionalitou a slušným poměrem ceny a výkonu. Příkladem je WATERPROOF V svítidlo, které je díky krytí IP66 chráněno před silným proudem vody a je k dostání i ve verzi DALI. Barva světla (3000K/4000K) i intenzita světla (3860lm/4130lm) se snadno dají nastavit prostřednictvím DIP přepínače. Díky předinstalovanému prodrátovanému dílu se dvě světla dají rychle a snadno spojit. Dokonce i instalace je velmi snadná díky vyjímatelným nosičům nářadí. Ještě dnes se rozhodněte pro SLVtec.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007491
Kód IP	IP 66
Třída rázové pevnosti	IK 08
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Počet propojení	30
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350/300/250 mA
Třída ochrany	I
Příkon	45 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	36
Počet svítidel na LS C16A	57
Úroveň rozběhového proudu	25 A
Doba trvání rozběhového proudu	135 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.04
Lumen	5670/5970 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Barva	šedá
CRI	80
Data LXXBXX	L80B10

Světelného Zdroje

	
--	---

Životnost	50000 h
Risk Group	0
Délka	153.6 cm
Šířka	8 cm
Výška	7.6 cm
Hmotnost netto	1.9 kg
Celková hmotnost	2.033 kg