



## WATERPROOF V 1500

26/45W 830/840 IP66

Descubra nuestro nuevo catálogo técnico de productos: SLVtec. Le ofrecemos soluciones de iluminación funciones y de bajo consumo para interior y exterior, con la tecnología LED más moderna. Desde luminarias resistentes a la humedad hasta focos de interior, nuestros productos de calidad destacan por su funcionalidad y su justa relación calidad-precio. Esto incluye la luminaria WATERPROOF V, que, gracias al grado de protección IP66, está protegida frente a los chorros de agua intensos y puede adquirirse también como versión DALI. El color de la luz (3000 K/4000 K) y la intensidad de la luz (3860 lm/4130 lm) pueden regularse fácilmente mediante el interruptor DIP. El kit de cableado preinstalado conecta dos luminarias de forma rápida y sencilla. La instalación se realiza de forma sencilla gracias al portaherramientas extraíble. Elija hoy SLVtec.

### Datos técnicos

Art. N.º	1007491
Código IP	IP 66
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Cantidad de cableado transversal	30
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350/300/250 mA
Clase de protección	I
Potencia	45 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	36
Número de luminarias en LS C16A	57
Nivel de corriente de entrada	25 A
Duración de la corriente de entrada	135 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.04
Flujo luminoso	5670/5970 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Color	gris
IRC	80
Datos LXXBXX	L80B10

## Fuente de luz



Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Longitud	153.6 cm
Anchura	8 cm
Altura	7.6 cm
Peso neto	1.9 kg
Peso bruto	2.033 kg