



WATERPROOF V 1500

26/45 W 830/840 IP66

Découvrez notre nouveau portefeuille de produits techniques : SLVtec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage économes en énergie et fonctionnelles pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires étanches à l'humidité aux projecteurs de halls, nos produits de qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur rapport qualité-prix juste. Le luminaire WATERPROOF V, protégé par la classe de protection IP66 contre les jets d'eau puissants et également disponible en version DALI, en fait partie. La couleur de la lumière (3000 K/4000 K) et l'intensité lumineuse (3860 lm/4130 lm) peuvent facilement être modifiées à l'aide d'un commutateur DIP. Le kit de câblage traversant préinstallé permet la connexion rapide et facile de deux luminaires. L'installation est également extrêmement facile grâce au plateau d'équipement amovible. Optez dès aujourd'hui pour SLVtec.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007491
Code IP	IP 66
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Nombre de câblages en continu	30
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350/300/250 mA
Indice de protection	I
Wattage	45 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	36
Nombre de luminaires sur LS C16A	57
Hauteur du courant d'appel	25 A
Durée du courant d'appel	135 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.04
Lumen	5670/5970 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	gris
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L80B10

Source Lumineuse

	
--	---

Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Longueur	153.6 cm
Largeur	8 cm
Hauteur	7.6 cm
Poids net	1.9 kg
Poids brut	2.033 kg