



## WATERPROOF V 1500

26/45W 830/840 IP66

Oppdag vår nye, tekniske produktportefølje: SLVtec. Med den mest moderne LED-teknologi tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger innendørs og utendørs. Fra lamper i våtrom til lyskaster i haller – de høyverdige produktene våre overbeviser med sin funksjonalitet og et rimelig forhold mellom pris og ytelse. I dette inngår lampen WATERPROOF V, som takket være beskyttelsesgrad IP66 tåler kraftig vannsprut og også kan leveres som DALI-versjon. Lysfargen (3000K/4000K) og intensiteten (3860lm/4130lm) kan lett endres med en DIP-bryter. Ved hjelp av den forhåndsinstallerte ledningssatsen kan to lys forbindes med hverandre raskt og enkelt. Også installeringen går veldig lett ved hjelp av den avtakbare apparatbæren. Bestem deg i dag for SLVtec.

### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007491
IP-kode	IP 66
Slagfasthetsklasse	IK 08
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Antall ledningsgjennomføringer	30
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350/300/250 mA
Kapslingsgrad	I
Watt-verdi	45 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	36
Antall lys på LS C16A	57
Høy innkoblingsstrøm	25 A
Varighet innkoblingsstrøm	135 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.04
Lumen	5670/5970 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	grå
CRI	80
LXXBXX-data	L80B10

## Lyskilde



<b>Levetid</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	0
<b>Lengde</b>	153.6 cm
<b>Bredde</b>	8 cm
<b>Høyde</b>	7.6 cm
<b>Nettvekt</b>	1.9 kg
<b>Bruttovekt</b>	2.033 kg