



## WATERPROOF V 1500

26/45W 830/840 IP66

Ontdek onze nieuwe technische productportefolio: SLVtec.- Met geavanceerde LED-technologie bieden we energiezuinige en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot plafondspots - onze hoogwaardige producten overtuigen door functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Deze omvatten de WATERPROOF V-verlichting, die beschermd is tegen sterke waterstralen dankzij IP66 bescherming en ook verkrijgbaar is als DALI-versie. De lichtkleur (3000K/4000K) en lichtintensiteit (3860lm/4130lm) kunnen eenvoudig worden gewijzigd via dipswitches. Met de voorgeïnstalleerde bedradingsset kunnen twee armaturen snel en eenvoudig worden aangesloten. De installatie is ook heel eenvoudig dankzij de verwijderbare tandwielbak. Kies vandaag nog voor SLVtec.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007491
IP-code	IP 66
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
Aantal doorvoerbedrading	30
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350/300/250 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	45 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	36
Aantal armaturen bij LS C16A	57
Niveau van inschakelstroom	25 A
Duur van inschakelstroom	135 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.04
Lumen	5670/5970 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	grijs
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L80B10

## Lichtbron



<b>Levensduur</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	0
<b>Lengte</b>	153.6 cm
<b>Breedte</b>	8 cm
<b>Hoogte</b>	7.6 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.9 kg
<b>Brutogewicht</b>	2.033 kg