



WATERPROOF V 1500

26/45W 830/840 IP66

Ontdek onze nieuwe technische productportefolio: SLVtec. Met de modernste LED-technologie bieden we energie-efficiënte en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot highbay-spots - onze hoogwaardige producten overtuigen door hun functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding.

Daartoe behoort ook de WATERPROOF V-armatuur, die dankzij beschermingsgraad IP66 beschermd zijn tegen krachtige waterstralen en ook als DALI-versie verkrijgbaar is. De lichtkleur (3000K/4000K) en lichtintensiteit (3860lm/4130lm) kunnen eenvoudig aangepast worden met behulp van een dipswitch. Met de voorgeïnstalleerde doorvoerbedradingsset kunnen twee armaturen snel en eenvoudig met elkaar verbonden worden. De installatie is ook zeer eenvoudig dankzij de verwijderbare apparaatdrager. Kies vandaag nog voor SLVtec.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007491
IP-code	IP 66
Slagvastheidsklasse	IK 08
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Aantal bij doorlussen	30
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350/300/250 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	45 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	36
Aantal armaturen bij LS C16A	57
Niveau van inschakelstroom	25 A
Duur van inschakelstroom	135 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.04
Lumen	5670/5970 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	grijs
CRI	80
LXXBXX gegevens	L80B10

Lichtbron



Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Lengte	153.6 cm
Breedte	8 cm
Hoogte	7.6 cm
Nettogewicht	1.9 kg
Brutogewicht	2.033 kg