



WATERPROOF V 1500

26/45 W 830/840 IP66

Odkryj nasze nowe portfolio produktów technicznych: SLVtec. Dzięki najnowszej technologii LED oferujemy energooszczędne i funkcjonalne rozwiązania oświetleniowe do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Od lamp odpornych na wilgoć po reflektory wewnętrzne: nasze wysokiej jakości produkty wyróżniają się funkcjonalnością i uczciwym stosunkiem ceny do wydajności. Obejmują lampę WATERPROOF V, która dzięki ochronie IP66 chroni przed silnymi strumieniami wody i jest również dostępna w wersji DALI. Barwę światła (3000 K/4000 K) i natężenie światła (3860 lm/4130 lm) można łatwo zmienić za pomocą przełącznika DIP. Wstępnie zainstalowany zestaw okablowania przelotowego umożliwia szybkie i łatwe połączenie dwóch lamp. Montaż jest również bardzo łatwy dzięki wyjmowanemu nośnikowi sprężu. Wybierz SLVtec jeszcze dziś.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007491
Kod IP	IP 66
Klasa odporności na uderzenia	IK 08
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Liczba przewodów przelotowych	30
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	350/300/250 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	45 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	36
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	57
Poziom prądu rozruchowego	25 A
Czas trwania prądu rozruchowego	135 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.04
Strumień świetlny	5670/5970 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kolor	szary
CRI	80
Dane LXXBXX	L80B10

Źródła światła



Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	0
Długość	153.6 cm
Szerokość	8 cm
Wysokość	7.6 cm
Waga netto	1.9 kg
Waga brutto	2.033 kg