



WATERPROOF V 1500

26/45W 830/840 IP66

Descubra o nosso novo portfólio técnico de produtos: SLVtec. Com tecnologia LED de última geração, oferecemos soluções de iluminação funcionais e energeticamente eficientes para utilização no interior e no exterior. Desde luminárias à prova de humidade a projetores de grandes áreas - os nossos produtos de alta qualidade convencem pela funcionalidade e por uma relação preço-qualidade justa. Entre eles, a luminária WATERPROOF V, que está protegida contra fortes borrifos de água graças à proteção IP66 e também está disponível na versão DALI. É possível mudar facilmente a temperatura de cor da luz (3000-K/4000K), bem como a intensidade da luz, (3860 lm/4130 lm) através de um micro-interruptor. O conjunto de cabos ligados pré-instalado permite a ligação rápida e fácil de duas luminárias. A instalação é também extremamente fácil graças ao suporte de equipamento amovível. Escolha ainda hoje SLVtec.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007491
IP Code	IP 66
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Número de cabos	30
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350/300/250 mA
Classe de proteção	I
Potência	45 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	36
Número de luminárias no LS C16A	57
Nível de corrente de irrupção	25 A
Duração da corrente de irrupção	135 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.04
Lúmen	5670/5970 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Cor	cinzentocinzeno
CRI	80
Dados LXXBXX	L80B10

Fonte de luz



Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Comprimento	153.6 cm
Largura	8 cm
Altura	7.6 cm
Peso líquido	1.9 kg
Peso bruto	2.033 kg