



WATERPROOF V 1500

26/45 Вт, 830/840, IP66

Откройте для себя наш новый портфель технических продуктов: SLVtec. Мы используем современные светодиодные технологии и предлагаем энергоэффективные и функциональные световые решения для внутреннего и наружного применения. В нашем ассортименте есть целый спектр продуктов от влагозащищенных светильников до мощных прожекторов, и все наши разработки впечатляют функциональностью и справедливым соотношением цены и качества. Отличным примером такого сочетания является светильник WATERPROOF V, защищенный от сильных струй воды благодаря классу защиты IP66 и выпускаемый также в исполнении с интерфейсом DALI. Цветовая температура (3000-К/4000К) и сила света (3860лм/4130лм) могут быть легко изменены с помощью DIP-переключателей. Предусмотренный комплект сквозной проводки позволяет быстро и легко соединить два светильника. Установка также очень проста благодаря съемному лотку для редуктора. Примите решение в пользу SLVtec уже сегодня.

Технические характеристики

Тов. №	1007491
IP Code	IP 66
Класс ударопрочности	IK 08
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
Номер сквозного монтажа проводки	30
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350/300/250 mA
Класс защиты	I
Мощность	45 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Количество светильников на LS B16A	36
Количество светильников на LS C16A	57
Уровень пускового тока	25 A
Продолжительность пускового тока	135 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.04
Световой поток	5670/5970 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Цвет	серый

Источник света



CRI	80
LXXVXX Данные	L80B10
Срок службы	50000 h
Risk Group	0
Длина	153.6 cm
Ширина	8 cm
Высота	7.6 cm
Вес нетто	1.9 kg
вес брутто	2.033 kg