



WATERPROOF V 1500

26/45 W 830/840 IP66

Odkrijte naš nov portfelj tehničnih izdelkov: SLVtec. Z naj-novejšo LED tehnologijo nudimo energetsko učinkovite in funkcionalne svetlobne rešitve za notranjo in zunanjo uporabo. Od luči, odpornih na vlago za prostore z višjo ravno vlago, do reflektorjev za dvorane – naši visokokakovostni izdelki prepičajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Sem spada tudi svetilka WATERPROOF V, ki je zaradi vrste zaščite IP66 zaščitena pred močnimi curki vode in je na voljo tudi kot različica DALI. Barvo svetlobe (3000 K/4000 K) in intenzivnost svetlobe (3860 lm/4130 lm) je mogoče preprosto spremeniti s stikalom dip. Vnaprej nameščen komplet za ožičenje hitro in enostavno poveže dve luči. Zahvaljujoč odstranljivemu nosilcu za opremo je namestitev prav tako izjemno enostavna. Izberite SLVtec še danes.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007491
IP koda	IP 66
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Število ožičenj	30
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350/300/250 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	45 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	36
Število svetilk na LS C16A	57
Raven zagonskega toka	25 A
Trajanje zagonskega toka	135 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.04
Lumini	5670/5970 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Barva	siva
CRI	80
LXXBXX podatki	L80B10

Svetlobnega Vira



Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Dolžina	153.6 cm
Širina	8 cm
Višina	7.6 cm
Neto teža	1.9 kg
Bruto teža	2.033 kg