


PANEL V 625

34W 830/840 UGR


Objevte naše nové technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější LED technologií nabízíme energeticky účinné a funkční řešení osvětlení pro vnitřní a venkovní oblast. Od osvětlení do vlhkých prostor až po halové zářiče – naše vysoce hodnotné produkty přesvědčí funkcionalitou a slušným poměrem ceny a výkonu. Příkladem je světlo PANEL V, které je k dostání jako nástavbové, vestavbové a také DALI. Barva světla (3000K/4000K) i intenzita světla (4100lm/4350lm) se snadno dají nastavit prostřednictvím DIP přepínače. Vysokým měrným výkonem světelného zdroje od až 120 lm/W a s UGR<19 se svítidla hodí především pro kancelářské prostory, v nichž je třeba neoslňující a homogenní osvětlení. Externí driver navíc umožňuje snadnou instalaci. Ještě dnes se rozhodněte pro SLVtec.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007499
Kód IP	IP 40 / IP 54
Rázová pevnost	0.35 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop, Strop s příslušenstvím
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	900 mA
Třída ochrany	II
Příkon	34 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Provozní účinnost (LOR)	1
Počet svítidel na LS B16A	30
Počet svítidel na LS C16A	51
Úroveň rozběhového proudu	30 A
Doba trvání rozběhového proudu	110 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.4
Lumen	4000/4200 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	85 °
Barva	bílá
CRI	80

Světelného Zdroje

	
Příslušenství	
1007577	PANEL V , bezpečnostní lanko 1500 mm
1007576	PANEL 625 , zapuštěný montážní rámeček
1007475	PANEL 625 , montážní rámeček

UGR ≤	19
Data LXXBXX	L80B10
Životnost	50000 h
Risk Group	0
Délka	62 cm
Šířka	62 cm
Výška	2.8 cm
Hmotnost netto	1.49 kg
Celková hmotnost	1.594 kg
Tvar výřezu	čtvercové
Vestavná délka	61 cm
Vestavná šířka	61 cm
Vestavná hloubka	8 cm