


## PANEL V 625

34W 830/840 UGR

Descubra nuestro nuevo catálogo técnico de productos: SLVtec. Le ofrecemos soluciones de iluminación funciones y de bajo consumo para interior y exterior, con la tecnología LED más moderna. Desde luminarias resistentes a la humedad hasta focos de interior, nuestros productos de calidad destacan por su funcionalidad y su justa relación calidad-precio. Esto incluye la luminaria PANEL V, que está disponible como modelo de superficie, empotrado y DALI. El color de la luz (3000 K/4000 K) y la intensidad de la luz (4100 lm/4350 lm) pueden regularse fácilmente mediante el interruptor DIP. Debido a su alto equivalente luminoso de hasta 120 lm/W y su UGR<19, estas luminarias son especialmente aptas para oficinas, donde prima la iluminación homogénea y sin deslumbramiento. El controlador externo permite realizar la instalación de forma sencilla. Elija hoy SLVtec.



### Datos técnicos

Art. N.º	1007499
Código IP	IP 40 / IP 54
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo, Techo con accesorio
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	900 mA
Clase de protección	II
Potencia	34 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Eficiencia operativa (LOR)	1
Número de luminarias en LS B16A	30
Número de luminarias en LS C16A	51
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	110 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.4
Flujo luminoso	4000/4200 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	85 °
Color	blanco
IRC	80

## Fuente de luz

	
--	---

### Accesorios

1007577	PANEL V , cuerda de seguridad 1500 mm
1007576	PANEL 625 , marco de montaje empotrado
1007475	PANEL 625 , Marco para montaje en superficie

UGR $\leq$	19
Datos LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Longitud	62 cm
Anchura	62 cm
Altura	2.8 cm
Peso neto	1.49 kg
Peso bruto	1.594 kg
Forma de la estructura	Cuadrada
Longitud de montaje	61 cm
Anchura de montaje	61 cm
Profundidad del montaje	8 cm