


PANEL V 625

34W 830/840 UGR


Venite a esplorare la nostra nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec. Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai faretti alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ne sono un esempio gli apparecchi PANEL V, disponibili per il montaggio esterno, l'incasso e nella versione DALI. La temperatura del colore (3000k/4000k) e l'intensità luminosa (4100lm/4350lm) sono facilmente regolabili tramite dip switch. L'elevata resa cromatica fino a 120 lm/W e l'UGR<19 rende questi apparecchi la soluzione ideale soprattutto per gli uffici in cui un'illuminazione omogenea e senza abbagliamento è fondamentale. Inoltre, il driver esterno facilita l'installazione. Scegliete SLVtec oggi stesso.



DATI TECNICI

Articolo	1007499
Codice IP	IP 40 / IP 54
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto, Soffitto con accessori
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	900 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	34 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Efficienza operativa (LOR)	1
Numero di apparecchi a LS B16A	30
Numero di apparecchi a LS C16A	51
Livello di corrente di spunto	30 A
Durata della corrente di spunto	110 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.4
Lumen	4000/4200 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	85 °
Colore	bianco
CRI	80

Sorgente Luminosa

	
Accessori	
1007577	PANEL V , cavo di sicurezza 1500mm
1007576	PANEL 625 Telaio di montaggio profondo
1007475	PANEL 625 , telaio per montaggio a parete/plafone

UGR ≤	19
Dati LXXBXX	L80B10
Durata	50000 h
Risk Group	0
Lunghezza	62 cm
Larghezza	62 cm
Altezza	2.8 cm
Peso netto	1.49 kg
Peso lordo	1.594 kg
Forma dello scasso	quadrato
Lunghezza d'incasso	61 cm
Larghezza d'incasso	61 cm
Profondità d'incasso	8 cm