




PANEL V 625

34W 830/840 UGR


Venite a esplorare la nostra nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec. Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai faretti alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ne sono un esempio gli apparecchi PANEL V, disponibili per il montaggio esterno, l'incasso e nella versione DALI. La temperatura del colore (3000k/4000k) e l'intensità luminosa (4100lm/4350lm) sono facilmente regolabili tramite dip switch. L'elevata resa cromatica fino a 120 lm/W e l'UGR<19 rende questi apparecchi la soluzione ideale soprattutto per gli uffici in cui un'illuminazione omogenea e senza abbagliamento è fondamentale. Inoltre, il driver esterno facilita l'installazione. Scegliete SLVtec oggi stesso.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Articolo | 1007499 |
| Codice IP | IP 40 / IP 54 |
| Resistenza all'urto | 0.35 Joule |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto, Soffitto con accessori |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 900 mA |
| Classe isolamento | II |
| Wattaggio | 34 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Efficienza operativa (LOR) | 1 |
| Numero di apparecchi a LS B16A | 30 |
| Numero di apparecchi a LS C16A | 51 |
| Livello di corrente di spunto | 30 A |
| Durata della corrente di spunto | 110 µs |
| Effetto stroboscopico (SVM) | 0.4 |
| Lumen | 4000/4200 lm |
| Temperatura colore | 3000/4000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 85 ° |
| Colore | bianco |
| CRI | 80 |

Sorgente Luminosa

| | |
|------------------|---|
| |  |
| Accessori | |
| 1007577 | PANEL V , cavo di sicurezza 1500mm |
| 1007576 | PANEL 625 Telaio di montaggio profondo |
| 1007475 | PANEL 625 , telaio per montaggio a parete/plafone |

| | |
|----------------------|----------|
| UGR \leq | 19 |
| Dati LXXBXX | L80B10 |
| Durata | 50000 h |
| Risk Group | 0 |
| Lunghezza | 62 cm |
| Larghezza | 62 cm |
| Altezza | 2.8 cm |
| Peso netto | 1.49 kg |
| Peso lordo | 1.594 kg |
| Forma dello scasso | quadrato |
| Lunghezza d'incasso | 61 cm |
| Larghezza d'incasso | 61 cm |
| Profondità d'incasso | 8 cm |