




PANEL V 625

34W 830/840 UGR


Oppdag vår nye, tekniske produktportefølje: SLVtec. Med den mest moderne LED-teknologi tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger innendørs og uten-dørs. Fra lamper i våtrom til lyskaster i haller – de høyver-dige produktene våre overbeviser med sin funksjonalitet og et rimelig forhold mellom pris og ytelse. I dette inngår lam-pen PANEL V, som kan leveres som utenpåmontert eller innfelt variant, og i DALI-versjon. Lysfargen (3000K/4000K) og intensiteten (4100lm/4350lm) kan lett endres med en DIP-bryter. Med den høye lyseffekten på opptil 120 lm/W og UGR<19 egner lampene seg fremfor alt til kontorer, der det er viktig med en belysning som er blendingsfri og ho-mogen. I tillegg er installeringen enkel med den eksterne driveren. Bestem deg i dag for SLVtec.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007499
IP-kode	IP 40 / IP 54
Slagfasthet	0.35 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	II
Watt-verdi	34 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Driftseffektivitet (LOR)	1
Antall lys på LS B16A	30
Antall lys på LS C16A	51
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	110 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.4
Lumen	4000/4200 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Strålevinkel	85 °
Farge	hvit
CRI	80

Lyskilde

	
Tilbehør og lyspæreanbefaling	
1007577	PANEL V , sikkerhetsvajer 1500 mm
1007576	PANEL 625 , nedsenket monteringsramme
1007475	PANEL 625 utenpåliggende monteringsramme

UGR ≤	19
LXXBXX-data	L80B10
Levetid	50000 h
Risk Group	0
Lengde	62 cm
Bredde	62 cm
Høyde	2.8 cm
Nettvekt	1.49 kg
Bruttovekt	1.594 kg
Utsnittsforn	kvadratisk
Innfellingslengde	61 cm
Innfellingsbredde	61 cm
Innfellingsdybde	8 cm