


PANEL V 625

34W 830/840 UGR

Ontdek onze nieuwe technische productportfolio: SLVtec. Met de modernste LED-technologie bieden we energie-efficiënte en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot highbay-spots - onze hoogwaardige producten overtuigen door hun functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding.


Daartoe behoort de PANEL V-armatuur, die verkrijgbaar is als opbouw-, inbouw- en ook als DALI-variant. De lichtkleur (3000K/4000K) en lichtintensiteit (4100lm/4350lm) kunnen heel eenvoudig aangepast worden met behulp van een dipswitch. Door het hoog hoge lichtrendement tot 120 lm/W en de UGR<19 zijn de armaturen vooral geschikt voor kantoren waar verblindingsvrije en homogene verlichting belangrijk is. Bovendien maakt de externe driver eenvoudige installatie mogelijk. Kies vandaag nog voor SLVtec.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007499
IP-code	IP 40 / IP 54
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Plafond met accessoires
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	900 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	34 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	1
Aantal armaturen bij LS B16A	30
Aantal armaturen bij LS C16A	51
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	110 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	4000/4200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	85 °
Kleur	wit
CRI	80

Lichtbron

	
Accessoires	
1007577	PANEL V , veiligheidsko-ord 1500 mm
1007576	PANEL 625 , verzonken montageframe
1007475	PANEL 625 , opbouw montageframe

UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Lengte	62 cm
Breedte	62 cm
Hoogte	2.8 cm
Nettogewicht	1.49 kg
Brutogewicht	1.594 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouwlengte	61 cm
Inbouwbreedte	61 cm
Inbouwdiepte	8 cm