




## PANEL V 625

34W 830/840 UGR

Descubra o nosso novo portfólio técnico de produtos: SLVtec. Com tecnologia LED de última geração, oferecemos soluções de iluminação funcionais e energeticamente eficientes para utilização no interior e no exterior. Desde luminárias à prova de humidade a projetores de grandes áreas - os nossos produtos de alta qualidade convencem pela funcionalidade e por uma relação preço-qualidade justa. Estes incluem a luminária PANEL V, que está disponível nas versões de montagem à superfície e de encastrar, bem como DALI. É possível mudar facilmente a temperatura de cor da luz (3000K/4000K), bem como a intensidade da luz, (4100 lm/4350 lm) através de um microinterruptor. Graças à elevada intensidade luminosa de até 120 lm/W e ao UGR<19, as luminárias são particularmente adequadas para espaços de escritório onde é importante uma iluminação sem brilho e homogénea. Para isso, o controlador externo permite uma instalação fácil. Escolha ainda hoje SLVtec.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007499
IP Code	IP 40 / IP 54
Resistência ao impacto	0.35 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto, Teto com acessórios
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	900 mA
Classe de proteção	II
Potência	34 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Eficiência operacional (LOR)	1
Número de luminárias no LS B16A	30
Número de luminárias no LS C16A	51
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	110 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.4
Lúmen	4000/4200 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	85 °
Cor	branco
CRI	80

## Fonte de luz

	
--	---

### Acessórios

1007577	PANEL V , cabo de segurança 1500 mm
1007576	PANEL 625 , aro de montagem encastrado
1007475	PANEL 625 , estrutura armação de montagem

UGR ≤	19
Dados LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Comprimento	62 cm
Largura	62 cm
Altura	2.8 cm
Peso líquido	1.49 kg
Peso bruto	1.594 kg
Forma de recorte	quadrado
Comprimento de montagem	61 cm
Largura de montagem	61 cm
Profundidade de montagem	8 cm