




PANEL V 625

36 Вт 830/840 UGR

Откройте для себя наш новый портфель технических продуктов: SLVtec. Мы используем современные светодиодные технологии и предлагаем энергоэффективные и функциональные световые решения для внутреннего и наружного применения. В нашем ассортименте есть целый спектр продуктов от влагозащищенных светильников до мощных прожекторов, и все наши разработки впечатляют функциональностью и справедливым соотношением цены и качества. Отличным примером такого сочетания является светильник PANEL V, который выпускается в накладном, встраиваемом и DALI исполнении. Световую температуру (3000K/4000K) и силу свету (4100лм/4350лм) можно быть легко изменить с помощью DIP-переключателей. Благодаря высокой светоотдаче до 120 лм/Вт и показателю UGR<19 светильники особенно хорошо подходят для офисных помещений, где важно создать не слепящее и однородное освещение. А внешний драйвер этих светильников упрощает установку. Примите решение в пользу SLVtec уже сегодня.



Технические характеристики

Тов. №	1007499
IP Code	IP 40 / IP 54
Ударопрочность	0.35 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок, Потолок и аксессуары
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	900 mA
Класс защиты	II
Мощность	34 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Операционная эффективность (LOR)	1
Количество светильников на LS B16A	30
Количество светильников на LS C16A	51
Уровень пускового тока	30 A
Продолжительность пускового тока	110 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.4
Световой поток	4000/4200 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Половинный угол	85 °

Источник света

	
Аксессуары	
1007577	PANEL V , безопасный трос, 1500 мм
1007576	PANEL 625 , монтажная рама, утопленная
1007475	PANEL 625 , рама для монтаж на поверхности

Цвет	белый
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L80B10
Срок службы	50000 h
Risk Group	0
Длина	62 cm
Ширина	62 cm
Высота	2.8 cm
Вес нетто	1.49 kg
вес брутто	1.594 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная длина	61 cm
Установочная ширина	61 cm
Установочная глубина	8 cm