




## PANEL V 625

34 W 830/840 UGR

Odkrijte naš nov portfelj tehničnih izdelkov: SLVtec. Z naj-novejšo LED tehnologijo nudimo energetsko učinkovite in funkcionalne svetlobne rešitve za notranjo in zunanjo uporabo. Od luči, odpornih na vlago za prostore z višjo ravno vlago, do reflektorjev za dvorane – naši visokokakovostni izdelki prepičajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. To vključuje svetilka PANEL V, ki je na voljo kot nadomestna, vgradna in DALI različica. Barvo svetlobe (3000 K/4000 K) in intenzivnost svetlobe (4100 lm/4350 lm) je mogoče preprosto spremeniti s stikalom dip. Zaradi visoke svetlobne učinkovitosti do 120 lm/W in UGR<19 so svetila še posebej primerna za pisarne, kjer je pomembna nebleščeča in homogena osvetlitev. Zunanji gonilnik zagotavlja enostavno namestitev. Izberite SLVtec še danes.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007499
IP koda	IP 40 / IP 54
Odpornost proti udaru	0.35 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Strop z dodatki
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	900 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	34 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	1
Število svetilk pri LS B16A	30
Število svetilk na LS C16A	51
Raven zagonskega toka	30 A
Trajanje zagonskega toka	110 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.4
Lumini	4000/4200 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	85 °
Barva	bela
CRI	80

## Svetlobnega Vira

	
<b>Dodatki</b>	
1007577	Varnostna vrh PANEL V , 1500 mm
1007576	Montažni okvir PANEL 625 , potopni
1007475	Montažni okvir za nad- gradno montažo PANEL 625

UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L80B10
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Dolžina	62 cm
Širina	62 cm
Višina	2.8 cm
Neto teža	1.49 kg
Bruto teža	1.594 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	61 cm
Širina vgradnje	61 cm
Globina vgradnje	8 cm