




## INDUSTRY BATTEN V 1500

22/42W 830/840/857

Objevte naše nové technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější LED technologií nabízíme energeticky účinné a funkční řešení osvětlení pro vnitřní a venkovní oblast. Od osvětlení do vlhkých prostor až po halové zářiče – naše vysoce hodnotné produkty přesvědčí funkcionalitou a slušným poměrem ceny a výkonu. K tomu patří svítidlo INDUSTRY BATTEN V, jehož výkon (22W/41W), barva světla (3000K/4000K/5700K) a intenzita světla (5220lm/5460/5760lm) se dají nastavit prostřednictvím DIP přepínače. Instalace se dá hravě provést díky vyjímatelnému nosiči zařízení a s integrovanou tlakovou svorkou je elektrické připojení možné i bez nářadí. Ještě dnes se rozhodněte pro SLVtec.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007507
Kód IP	IP 20
Třída rázové pevnosti	IK 04
Rázová pevnost	0.5 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500/960 mA
Třída ochrany	I
Příkon	42 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Provozní účinnost (LOR)	0,94
Počet svítidel na LS B16A	13
Počet svítidel na LS C16A	20
Úroveň rozběhového proudu	9.33 A
Doba trvání rozběhového proudu	850 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	5220/5760/5460 lm
Teplota barvy světla	3000/4000/5700 Kelvin
Úhel záření	150 °
Barva	bílá

## Světelného Zdroje



CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	50000 h
Risk Group	0
Délka	152 cm
Šířka	6.1 cm
Výška	7 cm
Hmotnost netto	1.55 kg
Celková hmotnost	1.659 kg