


INDUSTRY BATTEN V 1500

22/42W 830/840/857

Descubra nuestro nuevo catálogo técnico de productos: SLVtec. Le ofrecemos soluciones de iluminación funciones y de bajo consumo para interior y exterior, con la tecnología LED más moderna. Desde luminarias resistentes a la humedad hasta focos de interior, nuestros productos de calidad destacan por su funcionalidad y su justa relación calidad-precio. Esto incluye el modelo INDUSTRY BATTEN V, que puede regularse en términos de potencia (22 W/41 W), color de la luz (3000 K/4000 K/5700 K) e intensidad de la luz (5220 lm/5460 lm/5760 lm) por medio de un interruptor DIP. La instalación se realiza de forma sencilla gracias a la bandeja extraíble. Con la abrazadera de presión integrada, la conexión eléctrica puede llevarse a cabo sin herramientas. Elija hoy SLVtec.



Datos técnicos

Art. N.º	1007507
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 04
Resistencia al impacto	0.5 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500/960 mA
Clase de protección	I
Potencia	42 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Eficiencia operativa (LOR)	0,94
Número de luminarias en LS B16A	13
Número de luminarias en LS C16A	20
Nivel de corriente de entrada	9.33 A
Duración de la corriente de entrada	850 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	5220/5760/5460 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000/5700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	150 °
Color	blanco

Fuente de luz



IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Longitud	152 cm
Anchura	6.1 cm
Altura	7 cm
Peso neto	1.55 kg
Peso bruto	1.659 kg