




INDUSTRY BATTEN V 1500

22/42W 830/840/857

Venite a esplorare la nostra nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec. Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai faretto alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ne è un esempio l'apparecchio BATTEN V che offre la possibilità di regolare potenza (22W/41W), temperatura del colore (3000K/4000K/5700K) e intensità luminosa (5220lm/5460/5760lm) tramite dip switch. L'installazione è davvero un gioco da ragazzi grazie al supporto dispositivo estraibile mentre la morsettiera integrata elimina la necessità di attrezzi per il collegamento elettrico. Scegliete SLVtec oggi stesso.



DATI TECNICI

Articolo	1007507
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 04
Resistenza all'urto	0.5 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500/960 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	42 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Efficienza operativa (LOR)	0,94
Numero di apparecchi a LS B16A	13
Numero di apparecchi a LS C16A	20
Livello di corrente di spunto	9.33 A
Durata della corrente di spunto	850 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.02
Lumen	5220/5760/5460 lm
Temperatura colore	3000/4000/5700 Kelvin
Angolo di emissione	150 °
Colore	bianco

Sorgente Luminosa



CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	50000 h
Risk Group	0
Lunghezza	152 cm
Larghezza	6.1 cm
Altezza	7 cm
Peso netto	1.55 kg
Peso lordo	1.659 kg